


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036

Harjasetti

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.036 - Harjasetti kaapelikanavalle VX IT

Kaapelien läpivientiä varten tehdyt sivuseinien, takaseinän, oven, katto- sekä pohjalevyn aukotukset voidaan peittää harjaslaipalla ulkonäön parantamiseksi.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 5302.036
Tuotekuvaus	19 tuuman asennustason erilleen sijoittamiseen ja kylmän ilmavirran ohjaamiseen asennetuille laitteille.
Hyödyt	Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja. Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen. Voidaan mukauttaa kaapin enimmäiskorkeuteen 47 HE katkaisemalla halutun mittaiseksi.
Käyttöalueet	Harjassarja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä kahden pystysuoran kaapelikanavan kanssa, 19 tuuman asennustason molemmilla sivuilla. Jos harjassarja yhdistetään kaapelikanavan kanssa, sitä voidaan käyttää vaihtoehtona ilmanohjauslevylle. Osakokoonpanona myös ilmanjohtolevyn ja kaapelikanavan yhdistelmä on mahdollinen
Toimintotapa	Harjassarja koostuu kaapelikanavan ja sivuseinän välistä aluetta varten tarkoitetuista pystysuorista harjaslaipoista sekä kattoa ja lattiaa varten suunnitelluista vaakasuorista ilmanohjauslevyistä ja harjaslaipoista.
Materiaali	Harjaslaippa: Muovia, UL 94-V0 Harjakset: Muovia, UL 94-HB Ilmanohjauslevyt: Teräslevy, maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	2 harjaslaippaa pystysuoraan, molemmilla puolilla 2 vaakasuoraa ilmanohjauslevyä, ylös ja alas 2 vaakasuoraa harjaslaippaa, ylhäällä ja alhaalla ensimmäisen 19":n asennustason ja katto- tai pohjalevyn väliin 8 harjaslaippaa kaapelikanavan ja katto- tai pohjalevyn välissä Sis. kiinnitystarvikkeet
Harjasten pituus	48 mm

ominaisuudet

Asennusmahdollisuudet	19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin 19":n dynamic-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Asennusohje	Jotta kaapelikanavaa voi käyttää yhdessä harjassarjan kanssa ilmanohjauksen elementtinä, on kaapelikanavan kaapelinohausaukot suljettava tai peitettävä harjalistalla
Sopii:	Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,6 kg
Bruttopaino	4,8 kg
Tullitariffinimike	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Tuotekuvaus	Harjasetti kaapelikanavalle VX IT monipuoliseen suojaamiseen ja kylmän ilman virtauksen kohdennettuun ohjaamiseen asennettuihin laitteisiin.