

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6544.000

Ohjausovikotelot

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6544.000 - Ohjausovikotelot

Ohjausovikotelo, teräspelti, alumiinikahvalistat Oviaukko etupuolella. Kotelointiluokka IP 55. Aukotus ja vahvike kannatinjärjestelmälle CP-L, Ø 130 mm.

ominaisuudet

Tilausnro	CP 6544.000
Materiaali	Kotelo ja ovi: Teräslevy Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Kahvalistat ja peitelevy: pulverimaalattu
Väri	Kotelo ja ovi: RAL 7035 Kahvalistat ja peitetulpat: RAL 5018
Toimitus	Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinjärjestelmää CP-L varten, Ø 130 mm Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Ovi tiivisteellä Kahvalistat ja peitetulpat sivulla
Mitat	Leveys: 500 mm Korkeus: 500 mm Syvyys: 180 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Ohje	Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	12,157 kg
Bruttopaino	12,797 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180505