

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7492.400

# Liukukiskot, raskas kuorma

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7492.400 - Liukukiskot, raskas kuorma TS-verkkokaappeihin kahdella kiinnitystasolla

TS-verkkokaappeihin kahdella kiinnitystasolle, raskaiden rakenteiden tukemiseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 7492.400
Rakenne	Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.
Tuotekuvaus	Erittäin raskaiden sisärakenteiden tukemiseen. Liukukiskot ripustetaan taivutettuihin profiilikiskoihin ja varmistetaan ruuveilla. Kuorman ollessa epätasaisesti jakautunut on suositeltavaa käyttää syvyysuuntaisia lisätukikiskoja, tai 800 mm leveissä kaapeissa profiilikiskojen lisäkiinnitystä, profiilikiskojen vääntymisen estämiseksi.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Distance between mounting levels	398 mm
Kuormitettavuus	80 kg, staattinen kuorma
Ohje	Ei voi yhdistää 19":n asennuskehysten kanssa Valitse liukukiskot kunkin 19":n tason etäisyyden mukaan. L-muotoisten profiilikiskojen kanssa on käytettävä asennusadapteria.
Tukipinta	Leveys: 55 mm Syvyys: 361 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,9 kg
Bruttopaino	0,98 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27189261