

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.223

Ilmanvaihto-ovi, teräslevy

Osavaltio: 7.8.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.223 - Ilmanvaihto-ovi, teräslevyä DK-TS-kaappeihin

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180°-saranat ja turvalukollinen kääntökahva nro 3524 E.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 7824.223
Tuotekuvaus	180° saranat ja kääntökahva varmuuslukolla nro 3524 E, vaihdettavissa Komfort-kahvaan. Runsaasti aktiivisia komponentteja sisältävien verkkokaappien ihanteelliseen ilmanvaihtoon. Perforoidun pinnan vapaa ilmanottopinta-ala > 78 %.
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Kaappityyppi: DK-TS Leveys: 600 mm Korkeus: 2.200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	19.285
Bruttopaino	20.3
Tullitariffinimike	94039910
EAN	4028177234215
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204