

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.600

Laiteovi

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.600 - Laiteovi TS8:lle

Laiteovi, TS 8, korvaa teräslevyoven tai takaseinän.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 8610.600
Tuotekuvaus	Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta.
Materiaali	Kehys: painevalettu alumiiniprofili Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035 Laiteikkuna (silkipainatus reunoissa): RAL 7015
Toimitus	Laiteoven kehys turvalasilla Tankolukko kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat (4 kpl) Näkyvä pinta: B – 140 mm, H – 160 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 460 mm Laiteikkunan korkeus: 1.840 mm
Laiteikkunan korkeus	1 840 mm

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529
mukaan

IP 55

Sopii:

Kaappityyppi: DK-TS

TS 8

SE

Leveys: = 600 mm

Korkeus: = 2.000 mm

Pakkausyksikkö

1 kpl

Nettopaino

14,51 kg

Bruttopaino

15 kg

Tullitariffinimike

94039910

ECLASS 8.0

27182204