

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.044

Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.044 - Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.

ominaisuudet

Tilausno	VX 8640.044
Tuotekuvaus	Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 200 mm
Sopii:	Syvyys: = 800 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Paino/VE	4,14 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,94 kg
Bruttopaino	4,14 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX-jalustan sivupeitelevy,K:200mm,kun S:800mm,teräslevy

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA