

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



GA 9118.210 GA-alumiinikotelot

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



GA 9118.210 - GA-alumiinikotelot

Maalattu alumiinivalukotelo. Kotelointiluokka IP 66.



ominaisuudet

Tilausnro	GA 9118.210
Materiaali	Kotelo: Alumiinivalu Kansi: Alumiinivalu, ympärillä CR-vaahtokumitiiviste pyöröpunosta
Pintakäsittely	Pintamaali
Väri	RAL 7001
Toimitus	Kotelo ja kansi Kannen ruuvit, kiinni kannessa Ruuvit kannatinkiskojen kiinnittämiseen Ruuvi maadoitusliitintään
Protection category NEMA	NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 330 mm Korkeus: 230 mm Syvyys: 113 mm
Pohjamateriaali	Alumiinivalu
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,577 kg
Bruttopaino	4,071 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	GA alumiinikotelo, 330x230x110 mm LxKxS, ilman asennuslevyä, ruuvikiinnitteisellä kannella

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---