

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2260.940

## Coffrets muraux AX en 3 parties

État: 11/02/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 2260.940 - Coffrets muraux AX en 3 parties

Le concept des coffrets muraux AX en trois parties réduit la complexité et améliore la flexibilité. Grâce à la complémentarité des systèmes AX/VX, les coffrets conviennent à différentes applications. La structure en trois parties assure un accès aisément.



## Caractéristiques

Référence	AX 2260.940
Modèle	Coffret mural IT
Matériau	Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
Composition de la livraison	Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe Porte vitrée design Fermeture de la partie centrale : panneton double de 3 mm Porte vitrée design : avec serrure sécurité 3524 E Mini-poignée Confort
Unités de hauteur	9 U

# Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 478 mm Profondeur: 473 mm
Profondeur de montage	420 mm
Dimensions utiles	Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 417 mm
Profondeur de la partie pivotante	316 mm
Profondeur de la partie murale	135 mm
Nombre de serrures	1
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)	450 N
Charge admissible pour la partie murale (statique)	150 N
Matériau de base	Tôle d'acier
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Mini-poignée Confort Serrure à clé: Serrure de sécurité avec clé N° 3524 E
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	27
Poids brut	29.813
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177983137
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité