

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2534.100

Verrouillage par serrure semi-cylindrique

État: 3/04/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2534.100 - Verrouillage par serrure semi-cylindrique pour coffrets électriques AE

Pour le montage ultérieur sur tous les coffrets AE à une porte avec fermeture à came.

Caractéristiques

Référence	SZ 2534.100
Description produit	Pour le montage ultérieur dans tous les coffrets à une porte équipées de serrures à came. La plaque de protection est verrouillée par une serrure semi-cylindrique de 40 mm ou 45 mm de longueur totale (selon la norme DIN 18 252). Un capot supplémentaire protège la serrure contre la poussière. L'indice de protection de l'armoire est maintenu. La serrure semi-cylindrique ne fait pas partie de la livraison.
Matériau	Fonte de zinc
Couleur	RAL 7035
Remarque	Ne convient pas pour les coffrets en acier inoxydable AISI 316L (1.4404) ou à l'utilisation de la serrure à came SZ 2304.000.
Pour référence(s)	9785040 9785042
Convient au type d'enveloppe	AE avec verrouillage Coffret mural AE avec verrouillage Base AE avec verrouillage
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,239 kg
Poids brut	0,257 kg
Numéro du tarif douanier	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Description produit	Serrure demi-cylindre