

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2763.010

Fenêtres vitrées

État: 16/04/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2763.010 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.



Caractéristiques

Référence	FT 2763.010
Modèle	Profilé de 60 mm
Description produit	Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.
Matériau	Cadre : aluminium anodisé incolore Vitre : verre acrylique
Composition de la livraison	Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Pour référence(s)	1050.000 1350.000 1007.000
Convient à	Type de coffret: AX Largeur: = 500 mm Hauteur: = 500 mm
Dimensions	Largeur: 497 mm Hauteur: 497 mm Profondeur: 62 mm

Caractéristiques

Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 437 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 437 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	58 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3,44 kg
Poids brut	3,46 kg
Numéro du tarif douanier	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Description produit	FT Fenêtre vitrée, LHP : 497x497x62 mm, pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces