


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.150**

**Emporte-pièce à interstice circulaire**

État: 27/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.150 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

Référence	AS 4055.150
Modèle	Avec 3 divisions
Composition de la livraison	Matrice Poinçon
Matériaux usinables	Acier inoxydable
Épaisseur max. acier inoxydable usable	2,5 mm
Ø trous	50,5 mm
Pour filetage	M50
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vis de traction (Ø x L)	19 x 75 mm
Vis de traction hydraulique Ø	19 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.657
Poids brut	0.731
Numéro du tarif douanier	82073010
EAN	4028177808126
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047