### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## TS 8611.280 Poignée Confort

État: 7/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# TS 8611.280 - Poignée Confort pour TS, TS IT, VX SE, PC, IW

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil par encliquetage. Montage simple de la poignée par encliquetage.







#### Caractéristiques

Référence	TS 8611.280
Modèle	Pour système de fermeture ASSA
Description produit	La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de basculement.
Matériau	Fonte de zinc
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Consigne de montage	Un adaptateur de poignée est requis pour le montage sur porte vitrée des armoires électriques TS, VX SE, des portes inférieures des armoires PC et des portes design des stations de travail industrielles IW
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre ovale ASSA jusqu'à une longueur totale de 26,9 mm

© Rittal 2025 2

### Caractéristiques

Convient au type d'enveloppe	TS
	TS IT
	VX SE
	Porte d'armoire PC
	IW
	TS 8 en acier inoxydable SE en acier inoxydable
	Coffrets muraux AX en 3 parties
	Unité d'emballage
Poids net	0.6
Poids brut	0.628
Numéro du tarif douanier	83024110
EAN	4028177228573
E-Number Sweden	E7239674
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

© Rittal 2025 3