

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2580.007 Tömítőbetét

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2580.007 - Tömítőbetét műanyag moduláris bevezetőlemezhez és moduláris tömítőkerethez

A felhasított tömítőbetétek a behelyezhető betétekkel együtt egyedi kábelbevezetésről gondoskodnak, a már csatlakozóval ellátott kábelek esetén is.

## Jellemzők

Cikkszám	AX 2580.007
Kivitel	Kisméretű tömítés
Termékleírás	A felhasított tömítőbetétek a behelyezhető betétekkel együtt egyedi kábelbevezetésről gondoskodnak, a már csatlakozóval ellátott kábelek esetén is.
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7035
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus Type 4X (csak beltéri használatra)
A következő kábelátmérőhöz:	7 mm
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	0,06 kg
Bruttó tömeg	0,07 kg
Vámtarifaszám	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Termékleírás	SZ Tömítőbetét a kábelátvezetéshez, moduláris, kicsi, 7 mm kábelátmérőhöz

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UR + C-UR (recognized)