


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.300 Blue e+ kilépő szűrő

Állapot: 2026.03.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.300 - Blue e+ kilépő szűrő

A kilépő szűrő a hozzá tartozó szűrőbetétes ventilátorral arra szolgál, hogy a kapcsolószekrényekből a disszipált hőt elvezesse, a kapcsolószekrényt szellőztesse és a hőmérsékletre érzékeny alkatrészeket védje. Ez a környezeti levegő közvetlen hozzávezetésével történik, amelynek a hőmérsékletének a kapcsolószekrényben megengedett belső hőmérsékletérték alatt kell lennie.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3239.300
Kivitel	fali kivitel
Előnyei	A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén Szerszám nélküli szerelés
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kimeneti szűrő Hajtogatott szűrő
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 177 mm Kitörés magassága: 177 mm
Az alábbi cikkszámokhoz	SK 3239.7xx

Jellemzők

Méret	Szélesség: 204 mm Magasság: 204 mm Mélység: 45,8 mm
NEMA védettség	Type 12 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel Type 3, 3R, 4, 4X vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP 56 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,37 kg
Bruttó tömeg	0,473 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK Blue e+ kimeneti szűrő 3239.7xx szűrőbetétes ventilátorhoz, Szé.xMa. 204 x 204 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
--------------	--