


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.780 Érvéghüvelyek

Állapot: 2025.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.780 - Érvéghüvelyek ömlesztve

Műanyag gallérral.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.780
Termékleírás	Műanyag gallérral.
Műszaki adatok	Hőálló 105 °C-ig
Anyag	Galvanikusan ózozott E-Cu Műanyag gallér: polipropilén
Szín	kék
Hossz	12 mm
AWG	14
Belső átmérő	4,2 mm
Rittal színekód	Igen
DIN színekód	Igen
Megjegyzés	UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt. Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
Szabványok	AEH DIN 46228
Kiépítési forma	ömlesztve
Csomagolási egység	500 db
Vámtarifaszám	85369010
EAN	4028177999923
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

UR