

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.284

Függőlegesen osztott, csavarozható válaszfal

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.284 - Függőlegesen osztott, csavarozható válaszfal VX IT-hoz

Elválasztófal VX IT-hoz Sorolt szekrények utólagos össze-/szétszereléséhez.



Jellemzők

| | |
|--------------------|---|
| Cikkszám | VX 5301.284 |
| Termékleírás | Sorolt szekrények utólagos össze-/szétszereléséhez. Az integrálható tömítőprofil klimatizálás és oltógázalkalmazások esetén elősegíti a szekrény tömítettségét. A szerelés történhet kívülről, a szekrény sorolása előtt, vagy belülről, miután a ház sorolása megtörtént. Mivel az elválasztófal a vázszerkezeten belül található, bármikor utólag felszerelhető. A szekrények között nincs szükség meghatározott sorolási távolság betartására. |
| Anyag | Acéllemez, horganyzott |
| Egységcsomag | 2 db elválasztó lemez 4 takarólap Szerelősín Tömítés Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Használható | Magasság: = 2.000 mm Mélység: = 1.200 mm |
| Szerelési utasítás | A felszerelés/leszerelés csak a belső kiépítés nélküli szekrényben lehetséges |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 27,12 kg |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Bruttó tömeg | 28 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 106,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Termékleírás | VX IT Vertikálisan osztott válaszfal, csavarozható, HxT: 2000x1200, acéllemez |