

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.032

**Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű
nehéz teherhez**

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.032 - Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű nehéz teherhez VX IT-hoz

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé történő szereléshez 19"-os standard profilsínekhez és 19"-os dinamikus profilsínekhez VX IT szekrényekben.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5302.032
Termékleírás	Oldalsó rendszerfuratok a tartozékok szereléséhez és az oldalra kifúvó egységek szellőztetéséhez.
Előnyei	Egyszerűen beakasztható a 19"-os szerelőprofil rendszerfurataiba a szükséges 19"-os síktávolság beállítása után
Alkalmazási területek	Az elülső és a hátsó 19"-os szerelési sík közé történő rögzítéshez Nehéz beépített egységek alátámasztásához
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Terhelhetőség:	2000 N, statikus
Megjegyzés	Hasznos alátámasztási felület oldalanként 35 mm
Beépítési lehetőségek	19"-os standard profilsínekhez: 520/545 mm szinttávolsághoz 19"-os dinamikus profilsínekhez: 500/525 mm szinttávolsághoz
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1,76 kg
Bruttó tömeg	1,76 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	VX IT Csúsztatósín, fix beépítésű, 520/545, 200 kg, 2 HE