

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.883

**Csúsztatósín, 1 U mélységében
állítható**

Állapot: 2025.12.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.883 - Csúsztatósín, 1 U mélységében állítható Szerver- és hálózati szekrényekhez két colos szerelősíkkal és TE-vel, L formájú profilsínekkel

TE-hez, 19"-os szerelőkeret, L alakú profilsínek, kihúzható.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7063.883
Termékleírás	A csúsztatósínt az adott szükséges hosszra kell kihúzni és az elülső és a hátsó szerelősík közé kell rögzíteni. A hátsó beakasztó orrok és az elülső csavarozás kényelmes egyszemélyes szerelést tesznek lehetővé. Az integrálandó beépítési komponenst a csúsztatósínen fekvve kell betolni és opcionálisan a rögzítő lyukakon keresztül a szerelősíkhöz rögzíteni.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A csúsztatósín különösen vékony szerkezete a colos beépítési komponensek beépítését túlnyomórészt lehetővé teszi. A szabvány szerelősíkhöz való rögzítése révén gyártótól független elem. A csúsztatósín némileg csökkenti a csúsztatósín alatti beépítési teret, így az alatta lévő magassági egység csak korlátozottan használható.
Terhelhetőség (statikus)	80 kg
Felfekvő felület	Szélesség: 50 mm
Hossz	590: 930 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	3.25
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177517783

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189261