

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.724 Légelválasztó fal

Állapot: 2026.03.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.724 - Légelvlasztó fal TS IT-hoz

Elvlasztófal TS IT-hoz. Függesztett, betolható két TS IT szekrény közé.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7831.724
Termékleírás	Függesztett, betolható két szekrény közé. Egyenként 3 db Ø 40 mm furattal mind a négy sarokrészen kábelhuzalok, csővezetékek, stb. átvezetéséhez. A furatok a mellékelt lépcsős kábeltömítéssel lezárhatók. A kábelbevezetéshez a lépcsőt egyszerűen a kívánt keresztmetszetnek megfelelő méretűre kell vágni
Anyag	Légelvlasztó fal: acéllemez Lépcsős kábeltömítés: Műanyag, UL 94-HB szerint
Felület	Légelvlasztó fal, horganyzott
Egységcsomag	12 db Ø 40 mm lépcsős kábeltömítéssel
Használható	Házípus: TS IT Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.200 mm
Megjegyzés	Használjon TS 8800.490 soroló összekötőt. Soroló tömítéssel nem használható. Az esetleg meglevő tömítéseket a beépítés előtt el kell távolítani.
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	33 kg
Bruttó tömeg	35 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	DK Elvlasztófal, HxT: 2000x1200 mm, TS/TS IT-hoz, zárt, acéllemez, horganyzott