

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8173.245

Felcsavarozható acéllemez oldalfal

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8173.245 - Felcsavarozható acéllemez oldalfal VX rendszerhez

Felcsavarozható acéllemez oldalfalak VX-hez.

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|--|
| Cikkszám | VX 8173.245 |
| Előnyei | Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén Egyszemélyes összeszerelés Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért |
| Anyag | Acéllemez, 1,5 mm |
| Felület | Mártóalapozott, kívül porszórt |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Használható | Házípus: VX Magasság: = 800 mm Mélység: = 600 mm |
| IP védettség az IEC 60 529 szerint | IP 55 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 2 db |
| Nettó tömeg | 11 kg |
| Bruttó tömeg | 12 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 45,7 kg CO2 eq (Cat B) |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Termékleírás | VX oldalfal, csavarozható, 800x600mm, 2db/cs |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | PCF-declaration |