

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8186.245**

**Felcsavarozható acéllemez oldalfal**

Állapot: 2026.06.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8186.245 - Felcsavarozható acéllemez oldalfal VX rendszerhez

Felcsavarozható acéllemez oldalfalak VX-hez.

## Jellemzők

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Cikkszám                           | VX 8186.245  |
| Előnyei                            | Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval<br>Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével<br>Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén<br>Egyszemélyes összeszerelés<br>Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért |
| Anyag                              | Acéllemez, 1,5 mm  |
| Felület                            | Mártóalapozott, kívül porszórt   |
| Szín                               | RAL 7035   |
| Egységcsomag                       | Rögzítési segédanyagokkal együtt   |
| Használható                        | Házípus: VX<br>Magasság: = 1.800 mm<br>Mélység: = 600 mm   |
| IP védettség az IEC 60 529 szerint | IP 55  |
| Type rating az UL 50E szerint      | Type 1<br>12-es típus  |
| Alapanyag                          | Acéllemez  |
| Csomagolási egység                 | 2 db   |
| Nettó tömeg                        | 25,8 kg  |
| Bruttó tömeg                       | 26,2 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)            | 78,58 kg CO2 eq (Cat B)  |

## Jellemzők

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám               | 94039910   |
| ETIM 9                      | EC002524   |
| ECLASS 8.0                  | 27182101   |
| Termékleírás                | VX oldalfal, csavarozható, 1800x600mm, 2db/cs  |

## Jóváhagyások

---

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | PCF-declaration    |