Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 1182.097 VX IT Open

Stato: 14/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 1182.097 - VX IT Open

VX IT versione standard, senza porta anteriore e posteriore







Caratteristiche

Codice prodotto	VX 1182.097
Esecuzione	Telaio dell'armadio VX con tetto senza porta anteriore e posteriore aerato senza pareti laterali
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: verniciata
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio dell'armadio e tetto: RAL 7035 Allestimento interno: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio Profili portanti 19" Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura. 12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati) 25 viti torx, conduttive (fornite non montate) Pallet IPPC Lamiera del tetto, in più parti, con ingresso cavi laterale in profondità, su entrambi i lati, predisposta per unità di ventilazione

© Rittal 2025

Caratteristiche

Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.200 mm
42 HE
150 mm / 330 mm
720 mm
avvitati ai sostegni di profondità nella parte superiore e inferiore e al profilato sul telaio di montaggio
Standard
in più parti, con ingresso cavi laterale in profondità, su entrambi i lati, predisposta per unità di ventilazione
profili portanti 19" standard nel VX IT
aperto
anteriori e posteriori
15.000 N
12.000 N
Lamiera d'acciaio
1 pz.
73
76
4028177973299
EC002499
EC002499
27180207

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025