Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





EB 1579.500 Contenitori E-Box EB

Stato: 10/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



EB 1579.500 - Contenitori E-Box EB

Cassetta a parete con portina e piastra di montaggio in lamiera d'acciaio. Grado di protezione IP 66. Con cerniera a 180°. Inserto di chiusura intercambiabile, anche con sistemi di chiusura a cura del cliente.

Caratteristiche

Codice prodotto	EB 1579.500
Materiale	Contenitore e porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta incernierata Cerniera 180° Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Piastra di montaggio
Protection category NEMA	NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 300 mm Altezza: 800 mm Profondità: 155 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	275 mm x 785 mm
Spessore contenitore	1,38 mm
Spessore porta	1,25 mm
Spessore piastra di montaggio	2 mm

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	12.145
Peso lordo	12.784
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177251823
E-Number Sweden	E3404514
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Approvazioni	C-UL
	UL
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore
	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3