Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.565

Armadi compatti da parete AX in 3 parti

Stato: 8/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2261.565 - Armadi compatti da parete AX in 3 parti con filtro di uscita Blue e+

La soluzione di fornitura dei contenitori a parete AX in 3 parti riduce la complessità e aumenta la flessibilità. Grazie al sistema modulare AX/VX, gli armadi sono adatti a diverse applicazioni. La struttura in tre parti garantisce un facile accesso.





Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2261.565
Esecuzione	Contenitori da parete IT
Materiale	Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura	Struttura a parete: Flangia di copertura, cieca, superiore e inferiore Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori, installazione fissa Porta trasparente Design Chiusura porta trasparente : chiusura di sicurezza 3524 E Chiusura parte centrale: doppio pettine da 3 mm 2 filtri di uscita Blue e+ 3238.300 (forniti sciolti) Maniglia Comfort Mini
Unità di altezza	15 HE

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 745 mm Profondità: 673 mm
Profondità di installazione	620 mm
Dimensioni utili per il montaggio	Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 684 mm
Profondità parte incernierata	516 mm
Profondità della struttura a parete	135 mm
Numero di chiusure	1
Codice IK	IK08
Capacità di carico statico della parte incernierata	750 N
Capacità di carico statico della parete	250 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Maniglia Comfort Mini Inserto di chiusura: Inserto di sicurezza, chiusura a chiave n. 3524 E.
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore
Confezione	1 pz.
Peso netto	45 kg
Peso lordo	45,5 kg
Codice tariffa doganale	94032080
Descrizione prodotto	AX Armadio 19" in 3 parti, con filtro di uscita Blue e+, LxAxP: 600x745x673 mm, 15 HE, parte a parete con piastra a flangia cieca in alto e in basso, con mini maniglia Comfort

Approvazioni

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità