


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2580.003

## Bocchettoni passacavi

Stato: 4/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2580.003 - Bocchettoni passacavi per flangia passacavi in plastica, modulare e cornice di tenuta, modulare

I bocchettoni passacavi scanalati, in combinazione con gli inlay, assicurano un ingresso cavi personalizzato, anche dei cavi precablati.

## Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2580.003
Esecuzione	Bocchettone passacavi, piccolo
Descrizione prodotto	I bocchettoni passacavi multi statrato, permettono un ingresso cavi personalizzato, anche con dei cavi precablati.
Materiale	Plastica
Colore	RAL 7035
Type rating secondo UL 50E	Type 1
Per diametro cavi	3 mm
Confezione	10 pz.
Peso netto	0,02 kg
Peso lordo	0,076 kg
Codice tariffa doganale	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	SZ Inserto di Tenuta, per Ingresso connettori, Modulare, Piccoli, per Diametro Cavi 3 mm

# Approvazioni

---

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)