

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.005

Bocchettoni passacavi

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.005 - Bocchettoni passacavi per flangia passacavi in plastica, modulare e cornice di tenuta, modulare

I bocchettoni passacavi scanalati, in combinazione con gli inlay, assicurano un ingresso cavi personalizzato, anche dei cavi precablati.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2580.005
Esecuzione	Bocchettone passacavi, piccolo
Descrizione prodotto	I bocchettoni passacavi multi statrato, permettono un ingresso cavi personalizzato, anche con dei cavi precablati.
Materiale	Plastica
Colore	RAL 7035
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12 Type 4X solo per uso indoor
Per diametro cavi	5 mm
Confezione	10 pz.
Peso netto	0,07 kg
Peso lordo	0,163 kg
Codice tariffa doganale	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	SZ Inserto di Tenuta, per Ingresso connettori, Modulare, Piccoli, per Diametro Cavi 5 mm

Approvazioni

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)