


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.754 Puntalino

Stato: 8/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.754 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.754
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	azzurro
Lunghezza	8 mm
AWG	24
Diametro interno	1,8 mm
Colore Rittal	sì
Per sezione trasversale	0,25 mm ²
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	500 pz.
Peso netto	0,5 kg
Peso lordo	0,026 kg
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Caratteristiche

Descrizione prodotto

Puntalini 0,25 mm², 8 mm

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

UR