

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.783

Puntalino

Stato: 19/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.783 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.783
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	grigio
Lunghezza	12 mm
AWG	12
Diametro interno	4,8 mm
Per sezione trasversale	4 mm ²
Colore DIN	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.	4051.210
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	500 pz.
Peso netto	0,5 kg
Peso lordo	0,5 kg
Codice tariffa doganale	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Caratteristiche

ECLASS 8.0

36659290

Descrizione prodotto

Puntalini per assemblaggio cavi, 4 mm², AWG 12, grigi, 12 mm, sciolti, 500 pezzi

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL (listed)
UR