Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CP 6536.000

Contenitori di comando a portina

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6536.000 - Contenitori di comando a portina

Contenitore di comando a portina, lamiera d'acciaio con listelli per impugnatura in alluminio. Apertura della porta nella parete anteriore. Grado di protezione IP 55. Feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6536.000
Materiale	Contenitore e porta: lamiera d'acciaio Listelli per l'impugnatura: alluminio Tappi di copertura: plastica
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Listelli per l'impugnatura: verniciatura a polvere
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035 Listelli per l'impugnatura e tappi di chiusura terminali RAL 5018
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Portina con cornice di tenuta Impugnature laterali e tappi di chiusura
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 300 mm Profondità: 180 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	7.556
Peso lordo	7.954
Codice tariffa doganale	94032080

Caratteristiche

EAN	4028177186286
ECLASS 8.0	27180505