## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# CP 6537.000 Contenitori di comando a portina

Stato: 5/06/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



### CP 6537.000 - Contenitori di comando a portina

Contenitore di comando a portina, lamiera d'acciaio con listelli per impugnatura in alluminio. Apertura della porta nella parete anteriore. Grado di protezione IP 55. Feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm.

#### Caratteristiche

Nr. d'ord.	CP 6537.000
Materiale	Contenitore e porta: lamiera d'acciaio Listelli per l'impugnatura: alluminio Tappi di copertura: plastica
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Listelli per l'impugnatura: verniciatura a polvere
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035 Listelli per l'impugnatura e tappi di chiusura terminali RAL 5018
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Portina con cornice di tenuta Impugnature laterali e tappi di chiusura
Dimensioni	Larghezza: 300 mm Altezza: 400 mm Profondità: 180 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	7.625
Peso lordo	8.026
Codice tariffa doganale	94032080

© Rittal 2025

2

#### Caratteristiche

EAN	4028177186293
ECLASS 8.0	27180505

© Rittal 2025 3