

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7715.535

Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 21/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7715.535 - Contenitori da parete EL, in 3 parti premontati con profili portanti regolabili in profondità

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: flangia di copertura cieca, superiore, con inserto a spazzola inferiore, profilati di montaggio, profilati a C, filtri di uscita, sbarra di messa a terra, supporto di fissaggio alla parete

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | DK 7715.535 |
| Esecuzione | Contenitori da parete IT premontati con profili portanti regolabili in profondità |
| Descrizione prodotto | Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte incernierata. |
| Materiale | Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm |
| Superficie | Verniciatura a polvere |
| General colour | RAL 7035 |
| Colore | Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035 Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia) |
| Parti incluse nella fornitura | Parte a parete con flangia, chiusa in alto e con listello spazzola in basso, due guide di montaggio, verticali e profilati a C, orizzontali, per il fissaggio dei cavi Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità e filtri di uscita laterali a sinistra e a destra Sbarra di messa a terra centro-stella Porta trasparente Design 1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5 Supporto per fissaggio a parete da 10 mm, con rinforzo Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura Serratura a chiave 3524 E |
| Unità di altezza | 15 HE |

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Dimensioni | Larghezza: 600 mm Altezza: 746 mm Profondità: 673 mm |
| Profondità di installazione | 620 mm |
| Dimensioni utili per il montaggio | Larghezza utile: 502 mm Altezza utile: 683 mm |
| Profondità parte incernierata | 516 mm |
| Profondità della struttura a parete | 135 mm |
| Codice IK | IK08 |
| Capacità di carico statico della parte incernierata | 750 N |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 54 in combinazione con flangia cieca superiore e inferiore |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 45,6 kg |
| Peso lordo | 48,1 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Descrizione prodotto | DK Contenitore a parete in tre parti, LxAxP: 600x746x673 mm, 15 HE, preassemblato, IP 54 con flangia cieca sopra e sotto |

Approvazioni

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|