

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.850

Armadio di rete TE 8000

Stato: 4/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.850 - Armadio di rete TE 8000 Premontato

AArmadio TE 8000 IT, preconfigurato con elementi principali per smistamento cavi, messa a terra e posizionamento.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	TE 7888.850
Vantaggi	Nessun montante laterale Massima accessibilità Facili inserimenti grazie alla scomponibilità Battuta della porta reversibile
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Telaio di montaggio: trattamento di fondo ad immersione Sbarre piatte: verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	RAL 7035

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	<p>Telaio di montaggio autoportante 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, regolabile in profondità</p> <p>Porta anteriore trasparente, con cerniera a 130°, maniglia Design e serratura a chiave 3524 E</p> <p>Porta posteriore in lamiera d'acciaio, con cerniera a 130°, chiusura di sicurezza a chiave 3524 E</p> <p>Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E</p> <p>Telaio del fondo con finestra di massima ampiezza (per l'integrazione opzionale delle lamiere modulari)</p> <p>Lamiera del tetto, incluse feritoia coperta per ingresso cavi e unità di ventilazione opzionale</p> <p>4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti non montati)</p> <p>4 distanziali, 20 mm, per innalzare la lamiera di copertura (forniti non montati)</p> <p>Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato</p> <p>Messa a terra del telaio secondo EN 60 950</p> <p>4 guide di raccolta cavi nella profondità dell'armadio per mezzo di fascette reggicavi (fornite non montate)</p> <p>10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)</p> <p>12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)</p> <p>50 viti torx, conduttive (fornite non montate)</p> <p>Kit spazzole per l'entrata cavi nel tetto (fornite non montate)</p>
Dimensioni	<p>Larghezza: 800 mm</p> <p>Altezza: 2.000 mm</p> <p>Profondità: 800 mm</p>
Unità di altezza	42 HE
Unità di altezza	42 HE
Altezza incl. zoccolo	2.100 mm
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	130 mm / 130 mm /
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	495 mm
Capacità di carico	4.000 N
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 20

Caratteristiche

Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	119
Peso lordo	120
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177801493
E-Number Sweden	E7282505
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207