

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8128.235

### Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio

Stato: 6/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8128.235 - Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per TS, TS IT

Pareti laterali, avvitabili, lamiera in acciaio, per armadi TS.

## Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8128.235
Vantaggi	Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci Perni di messa a terra con superficie di contatto
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Nota	Gli elementi di contatto possono essere montati a scelta sia dall'interno che dall'esterno dell'armadio Superficie esterna allestibile: dimensioni esterne – 100 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: TS TS IT Altezza: 2.200 mm Profondità: 800 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	2 pz.
Peso netto	43
Peso lordo	44
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177237223

# Caratteristiche

---

E-Number Sweden E7238412

---

ETIM 9 EC002524

---

ECLASS 8.0 27182101