### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8640.046 Flange per zoccolo laterali, 200 mm

Stato: 13/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# VX 8640.046 - Flange per zoccolo laterali, 200 mm per sistema zoccolo VX, lamiera d'acciaio

Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.

#### Caratteristiche

| Codice prodotto               | VX 8640.046                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione prodotto          | Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm. |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio                                                                                                                                                                                                                    |
| Colore                        | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                             |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensioni                    | Altezza: 200 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Adatti per                    | Profondità: = 1.200 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Type rating secondo UL 50E    | Type 1<br>Type 12                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso/Conf.                    | 6,7 kg                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione                    | 2 pz.                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso netto                    | 6.676                                                                                                                                                                                                                                |
| Codice tariffa doganale       | 94039910                                                                                                                                                                                                                             |
| EAN                           | 4028177959071                                                                                                                                                                                                                        |
| E-Number Sweden               | E3465389                                                                                                                                                                                                                             |
| ETIM 9                        | EC000721                                                                                                                                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                    | 27182003                                                                                                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                      |

© Rittal 2025 2

## Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3