


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8801.100 Porte parziali

Stato: 14/03/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8801.100 - Porte parziali per armadi serie TS

A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto               | TS 8801.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Esecuzione                    | senza fori di aerazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione prodotto          | Per armadi TS in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio SZ 2305.000. Inserto a doppio pettine di serie, sostituibile con inserti di chiusura esecuzione F, e a partire dall'altezza di 600 mm, con maniglia Comfort. |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio, 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colore                        | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parti incluse nella fornitura | Traversa di separazione<br>Cerniere<br>Elementi di chiusura<br>Materiale di fissaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Caratteristiche

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensioni                                | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 1.000 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54 per armadio completato           |
| Confezione                                | 1 pz.                                  |
| Peso netto                                | 15,39 kg                               |
| Peso lordo                                | 16,2 kg                                |
| Codice tariffa doganale                   | 94039910                               |
| ETIM 9                                    | EC000747                               |
| ECLASS 8.0                                | 27182204                               |