## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





**ENCLOSURES** 

POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL

## TS 8801.500 - Porte parziali per armadi serie TS

A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.





## Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8801.500
Descrizione prodotto	Per armadi TS in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio SZ 2305.000. Inserto a doppio pettine di serie, sostituibile con inserti di chiusura esecuzione F, e a partire dall'altezza di 600 mm, con maniglia Comfort.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Traversa di separazione Cerniere Elementi di chiusura Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.000 mm

© Rittal 2025

## Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 per armadio completato
Confezione	1 pz.
Peso netto	11.983
Peso lordo	12.614
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177250604
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3