Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9666.120 Modulo con piastra di montaggio

Stato: 26/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9666.120 - Modulo con piastra di montaggio

Con piastra di montaggio, copertura piombabile.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9666.120
Descrizione prodotto	Possibili profondità di montaggio 105 - 140 mm. Copertura piombabile.
Materiale	Copertura: polistirolo Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 500 mm Altezza: 150 mm
Grandezza	Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2 Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 1
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	438 mm x 116 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.65
Peso lordo	1.66
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177676060
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Approvazioni

© Rittal 2025

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3