

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.161

## Porte parziali

Stato: 2/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.161 - Porte parziali per armadi serie TS

A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | TS 9672.161   |
| Descrizione prodotto          | Per armadi TS in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio SZ 2305.000. Inserto a doppio pettine di serie, sostituibile con inserti di chiusura esecuzione F, e a partire dall'altezza di 600 mm, con maniglia Comfort. |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio, 2 mm   |
| Superficie                    | Verniciatura bucciata   |
| Colore                        | RAL 7035  |
| Parti incluse nella fornitura | Traversa di separazione<br>Cerniere<br>Elementi di chiusura<br>Materiale di fissaggio   |

# Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Dimensioni                                | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 150 mm              |
| Adatti per                                | Larghezza: = 600 mm                               |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54 per armadio completato                      |
| Confezione                                | 1 pz.   |
| Peso netto                                | 2,572 kg  |
| Peso lordo                                | 2,772 kg  |
| Codice tariffa doganale                   | 94032080  |
| ETIM 9                                    | EC002525  |
| ECLASS 8.0                                | 27182204  |
| Descrizione prodotto                      | SV Porta parziale, LarghxAlt.: 600x150 mm, per TS |