### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9683.681 Piastra di montaggio parziale

Stato: 6/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SV 9683.681 - Piastra di montaggio parziale per pannello laterale per scomparti funzionali

Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto al pannello laterale per scomparti funzionali.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9683.681
Esecuzione	senza fori di aerazione
Descrizione prodotto	Per il fissaggio diretto sul pannello laterale per creare segregazioni interne. Soluzione adatta per tutti i dispositivi di comando e protezione. Creazione di ulteriori piani di montaggio. Insieme alle segregazioni orizzontali e verticali, è possibile una suddivisione secondo le forme costruttive da 1 a 4.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Angolari di montaggio e materiale di fissaggio
Per altezza scomparto	150 mm
Dimensioni	Larghezza: 702 mm Altezza: 143 mm
Adatti per	Larghezza: = 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.4
Peso lordo	2.76
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177935266
ETIM 9	EC000213

© Rittal 2025 2

#### Caratteristiche

ECLASS 8.0

27400613

## Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025

3