

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1003.000

AX ベーシックエンクロージャー、 ステンレス製

State: 2026/06/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1003.000 - AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。



Features

品番	AX 1003.000
材質	エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	ドア付きハウジング、開角度 130° マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12

Features

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
IKコード	IK10
寸法：	幅: 300 mm 高さ: 300 mm 奥行: 210 mm
板厚 (ドア)	1.5 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.25 mm
材料 (マウンティングプレート)	2 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	250 mm x 275 mm
ドアの数	1
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm Material lock: 亜鉛ダイカスト
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	6.321 kg
総質量	6.335 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	26.13
関税率番号	94032080

Features

ETIM 9

EC000261

ETIM 8

EC000261

ECLASS 8.0

27180101

製品説明

AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行: 300x300x210 mm, ステンレス 1.4301 製, マウンティングプレート付き, 1 枚ドア、カムロック 1 個

Approvals

Approvals

Bureau Veritas

DNV

Lloyds Register

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

PCF-declaration