### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1003.000

AX ベーシックエンクロージャー、 ステンレス製

State: 2025/10/24 (Source: rittal.com/jp-ja)



# AX 1003.000 - AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。







#### **Features**

品番	AX 1003.000
材質	エンクロージャー:ステンレス ドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート:鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ハウジングとドア:ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品	ドア付きハウジング、開角度 130° マウンティングプレート ロック:ダブルビットNo.5/3 mm

© Rittal 2025 2

#### **Features**

/口譯佐如 NICAAA	NITMA 1
保護等級、NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
IKコード	IK10
寸法:	幅: 300 mm
	高さ: 300 mm
	奥行: 210 mm
板厚(ドア)	1.5 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.25 mm
材料 (マウンティングプレート)	2 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	250 mm x 275 mm
x高さ)	
ドアの数	1
ロック	ロックの仕様: カムロック
	ロックの数: 1
	ロックインサート: ダブルビット 3 mm
	Material lock: 亜鉛ダイカスト
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1個

© Rittal 2025 3

### **Features**

純質量	6.321
総質量	6.335
関税率番号	94032080
EAN	4028177815063
E-Number Sweden	E3465120
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## **Approvals**

Approvals	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025