

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1013.000

AX ベーシックエンクロージャー、
ステンレス製

State: 2026/02/04 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 1013.000 - AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。



Features

品番	AX 1013.000
材質	エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 $< 0.8 \mu\text{m}$ マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	ドア付きハウジング、開角度 130° マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm

Features

保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
IKコード	IK10
寸法：	幅: 500 mm 高さ: 500 mm 奥行: 300 mm
板厚 (ドア)	1.5 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.25 mm
材料 (マウンティングプレート)	2.5 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	450 mm x 475 mm
ドアの数	1
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm Material lock: 亜鉛ダイカスト
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個

Features

純質量	16
総質量	16.6
関税率番号	94032080
EAN	4028177815131
E-Number Sweden	E3465129
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書