Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1014.000 AX ベーシックエンクロージャ-

ステンレス製

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



AX 1014.000 - AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。







Features

品番	AX 1014.000
材質	エンクロージャー:ステンレス ドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート:鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ハウジングとドア:ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品	ドア付きハウジング、開角度 130° マウンティングプレート ロック:ダブルビットNo.5/3 mm

© Rittal 2025 2

Features

保護等級、NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
IK⊐-F	IK10
寸法:	幅: 760 mm
	高さ: 760 mm
	奥行: 300 mm
板厚(ドア)	2 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)	2.5 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	705 mm x 735 mm
ドアの数	1
ロック	ロックの仕様: カムロック
	ロックの数: 2
	ロックインサート: ダブルビット 3 mm
	Material lock: 亜鉛ダイカスト
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1個

© Rittal 2025 3

Features

純質量	39
総質量	39.5
関税率番号	94032080
EAN	4028177815018
E-Number Sweden	E3465130
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025