

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1014.600

AE コンパクトボックス

State: 2026/01/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AE 1014.600 - AE コンパクトボックス ステンレス

AE コンパクトエンクロージャー、ステンレス製、マウンティングプレートを含む。

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 品番 | AE 1014.600 |
| 材質 | エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 表面 | ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 $< 0.8 \mu\text{m}$ マウンティングプレート：亜鉛めっき |
| 同梱品 | エンクロージャー、ドア付き マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm |
| 保護等級、NEMA | NEMA 4X |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 |
| IKコード | IK08 |
| 寸法： | 幅: 760 mm 高さ: 760 mm 奥行: 300 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ) | 704 mm x 730 mm |
| ドアの数 | 1 |
| ロックの数 | 2 |

Features

| | |
|-----------------|--|
| ロック | ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm Material lock: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 40.4 |
| 総質量 | 42.5 |
| 関税率番号 | 94032080 |
| EAN | 4028177000520 |
| E-Number Sweden | E3404422 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |