

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1017.600

AE コンパクトボックス

State: 2026/06/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1017.600 - AE コンパクトボックス ステンレス

AE コンパクトエンクロージャー、ステンレス製、マウンティングプレートを含む。

Features

品番	AE 1017.600
材質	エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	エンクロージャー、ドア付き マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 3点ロックシステム
保護等級、NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 300 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	740 mm x 1,155 mm
ドアの数	1

Features

ロック	ロックの仕様: 3点ロックシステム ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm Material lock: ステンレス、1.4301 (AISI 304)
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	57.8 kg
総質量	65.16 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	AE Compact enclosure, WHD: 800x1200x300 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, 3-point lock system

Approvals

Approvals	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書