

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1019.600

AE コンパクトボックス

State: 2026/01/31 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1019.600 - AE コンパクトボックス ステンレス

AE コンパクトエンクロージャー、ステンレス製、マウンティングプレートを含む。

Features

品番	AE 1019.600
材質	エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 $< 0.8 \mu\text{m}$ マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	エンクロージャー、ドア付き マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 3点ロックシステム
保護等級、NEMA	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
IKコード	IK08
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 300 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	940 mm x 1,155 mm
ドアの数	2

Features

ロック	ロックの仕様: 3点ロックシステム ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm Material lock: ステンレス、1.4301 (AISI 304)
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	71.4
総質量	79.5
関税率番号	94032080
EAN	4028177000698
E-Number Sweden	E3404430
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書