

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1037.500 AE コンパクトボックス

State: 2026/01/29 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))



# AE 1037.500 - AE コンパクトボックス

ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグランドプレート付き。

## Features

品番	AE 1037.500
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア & ヒンジ付き、密閉型 本体の底部にグランドプレート マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 400 mm 高さ: 800 mm 奥行: 300 mm
板厚（ドア）	2 mm
板厚（エンクロージャー）	1.5 mm
材料（マウンティングプレート）	3 mm

# Features

---

マウンティングプレートの寸法 (幅 349 mm x 770 mm  
x高さ)

ドアの数	1
ドアヒンジ位置変更可能	Yes
ロックの数	2
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
グランドプレート	サイズ: 4 数: 1
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	24.272
総質量	25.8
EAN	4028177522916
E-Number Sweden	E3404505
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Approvals	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書