## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AE 1077.500 AE コンパクトボックス

State: 2025/11/24 (Source: rittal.com/jp-ja)



## AE 1077.500 - AE コンパクトボックス

ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグランドプレート付き。

#### **Features**

品番	AE 1077.500
材質	エンクロージャー:鋼板
	ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、
	凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型
	本体の底部にグランドプレート
	マウンティングプレート
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法:	幅: 760 mm
	高さ: 760 mm
	奥行: 210 mm
板厚 (ドア)	2 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)	3 mm

© Rittal 2025

### **Features**

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	704 mm x 730 mm
ドアの数	1
ドアヒンジ位置変更可能	Yes
ロックの数	2
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
グランドプレート	サイズ: 5 数: 1
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	37.051
総質量	38.56
関税率番号	94032080
EAN	4028177252363
E-Number Sweden	E3404617
ECLASS 8.0	27180101

# **Approvals**

Approvals	DNV-GL
7.pp.ovats	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
	or i c-or (listen)

© Rittal 2025 3

# **Approvals**

Explanations

CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4