

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1077.500

## AE コンパクトボックス

State: 2026/02/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1077.500 - AE コンパクトボックス

ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグランドプレート付き。

## Features

品番	AE 1077.500
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア & ヒンジ付き、密閉型 本体の底部にグランドプレート マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 760 mm 高さ: 760 mm 奥行: 210 mm
板厚（ドア）	2 mm
板厚（エンクロージャー）	1.5 mm
材料（マウンティングプレート）	3 mm

# Features

---

マウンティングプレートの寸法 (幅 704 mm x 730 mm  
x高さ)

---

ドアの数	1
ドアヒンジ位置変更可能	Yes
ロックの数	2
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
グランドプレート	サイズ: 5 数: 1
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	37.051
総質量	38.56
関税率番号	94032080
EAN	4028177252363
E-Number Sweden	E3404617
ECCLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Approvals	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	---

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書