

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1114.500

## AE コンパクトボックス

State: 2026/06/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1114.500 - AE コンパクトボックス

ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグラウンドプレート付き。

## Features

品番	AE 1114.500
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型 本体の底部にグラウンドプレート マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 3点ロックシステム
保護等級、NEMA	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
IKコード	IK08
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 1,400 mm 奥行: 300 mm
板厚（ドア）	2 mm
板厚（エンクロージャー）	1.5 mm
材料（マウンティングプレート）	3 mm

# Features

---

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) 940 mm x 1,355 mm

---

ドアの数 2

---

ロック  
ロックの仕様: 3点ロックシステム  
ロックの数: 1  
ロックインサート: ダブルビット 3 mm

---

グラウンドプレート  
サイズ: 4  
数: 2

---

基材 鋼板製

---

1パック 1 個

---

純質量 87.4 kg

---

総質量 92 kg

---

関税率番号 94032080

---

ECLASS 8.0 27180101

---

製品説明 AE Compact enclosure, WHD: 1000x1400x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, 3-point lock system

# Approvals

---

Approvals  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Explanations  
CE適合宣言書  
UKCA適合宣言書